

NT TOOL**Vpenjalne stročnice za močne vpenjalne glave, Ø 32 mm, Nazivni Ø vpenjanja d: 6mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	309578 6
GTIN	2050001852434
Razred artikla	33K

Opis**Izvedba:**

Cilindrična vpenjalna stročnica oziroma reducirna puša.

Za močne stružne glave **NT** art. 300785, 300787, 302861, 302862, 305535, 305538.

Utori za hladilno sredstvo na notranji izvrtini d, zato primerno za periferno hlajenje.

Tehnični opis

Nazivni Ø vpenjanja d	6 mm
Celotna dolžina L	72 mm
Ø stročnice D	32 mm
Značilnost blagovnega imena	Ø 32 mm
Vrsta izdelka	Močna vpenjalna glava – pribor