

Garant**RDHX 1003 MOT pozitivna, HB7635, Tip: INOX**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	212249 INOX
GTIN	4045197746627
Razred artikla	21A

Opis

Izvedba:

Vse obračalne rezalne ploščice so primerne za uporabo tako z negativnimi 0° kot tudi s pozitivnimi 7° nosilci.

Napotek:

Orientacijske vrednosti za $a_e = 0,3 \times D/a_{pmax} = 2 \text{ mm}$.

Tehnični opis

Tip	INOX
ISO-oznaka obračalne ploščice	RDHX 1003 MOT
Rezalni material	HM
Zvrst	HB7635
Podajanje f_z na zob	0,22 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil	1
Vrsta izdelka	Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
INOX < 900 N/mm ²	primerno	190 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	primerno	120 m/min	M
mokro maks.	pogojno primerno		
suho	primerno		