


HOLEX**Ročni primeži za vrtalne stroje, Širina čeljusti A: 120mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	365055 120
GTIN	4062406188641
Razred artikla	32D

Opis**Izvedba:**

- Primerno za vodoravno in navpično uporabo ter uporabo s strani.
- Čvrsta in priročna izvedba.
- Čeljusti so kaljene in brušene.
- Nespremenjena celotna dolžina. (Vreteno poglobljeno v ročaju!)
- Univerzalne možnosti pritrditve zaradi vzdolžnih lukenj.
- Premična čeljust na stranskih vodilih.
- Nepomična čeljust ima tri navpične in eno vodoravno prizmo.
- S snemljivo ročico.

Uporaba:

Za vpenjanje obdelovancev na vrtalnih strojih.

Material:

Telo iz litine.

Točnost:

Znotraj 0,20 mm.

Tehnični opis

Višina čeljusti C	39 mm
Vpenjalno območje b	128 mm
Masa	6,5 kg

Dolžina osnovnega telesa a	225 mm
Celotna višina c	67 mm
Vrsta izdelka	Primež za vrtalni stroj

Pribor

Nadomestna čeljust, par, za primež za vrtalni stroj za tip 120	365046 120
----------------------------------------------------------------	------------