

**Garant****APMT 133512 ER, HB8630, Tip: INOX**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	215394 INOX
GTIN	4045197747624
Razred artikla	21A

## Opis

### Napotek:

Orientacijske vrednosti za  $a_e = 0,25 \times D/a_p = 4 \text{ mm}$ ,  $a_{p \text{ maks.}} = 6 \text{ mm}$ .

## Tehnični opis

Tip	INOX
Podajanje $f_z$ na zob	0,18 mm
Radij rezila	1,2 mm
Serija	Softcut®
ISO-oznaka obračalne ploščice	APMT 133512 ER
Zvrst	HB8630
Rezalni material	HM
Vrsta izdelka	Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

**Uporabniški podatki**

	<b>Primernost</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-oznaka</b>
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	primerno	170 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	primerno	130 m/min	M
mokro maks.	pogojno primerno		
suho	primerno		