



Rezkar za kotno/plano rezkanje 90°, z izvrtino, Ø D / število rezil Z: 100/8mm



Podatki za naročanje

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 215055 100/8 |
| GTIN | 4045197750341 |
| Razred artikla | 220 |

Opis

Izvedba:

Kaljeno specialno orodno jeklo omogoča dolgo uporabo in tek brez vibracij. Oblika za plano rezkanje omogoča doseganje visoke kakovosti obdelane površine.

Pazi:

Brez Powercard!

Napotek:

Da je mogoče uporabiti **vsaj 4 rezila**, je treba obračalno ploščico **vedno obrniti v označeni smeri**.

Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. **211750 vel. 2,2** s stebлом art. **674252 vel. 9IP**.

Tehnični opis

| | |
|---|----------------------|
| Ø rezila D _c | 100 mm |
| Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 219810 (9IP; 2,2 Nm) |
| Celotna dolžina L _{celotna} | 50 mm |
| primerna obračalna rezalna ploščica | SOMT 09T304 |

| | |
|-----------------------|----------------|
| Ø vpenjalne izvrtine | 32 mm |
| Število rezil Z | 8 |
| Izvedba držala | z izvrtino |
| Nastavni kot κ | 90 stopinj |
| Uporaba za rezkanje | Kotno rezkanje |
| z notranjim hlajenjem | da |
| Vrsta izdelka | Kotni rezkar |

Pribor

| | |
|---|------------|
| PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus® 9IP | 674252 9IP |
| Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 2,2 Nm | 211750 2,2 |
| Garnitura vijakov za obračalne ploščice 10-delne | 219810 |