

JEPSON POWER**Ročna krožna žaga za kovino, Tip: 8320****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	078234 8320
GTIN	4260052318508
Razred artikla	07E

Opis**Izvedba:**

Zmogljive krožne žage za kovino za zanesljivo rezanje jeklenih profilov in cevi, nž-kovin, pločevine, kovinskih plošč in vezanih panelov **brez iskrenja**.

- **Uporaba hladilnih mazalnih sredstev ni potrebna.**
- **Naknadna obdelava ni potrebna.**
- **Rezanje v nekaj sekundah.**

Ročnakrožna žaga za kovino.

- **Natančno vodilo lista žage, skoraj brez zarobka.**
- **Robustna naležna plošča.**

Ročna krožna žaga za kovino.

- **Globina reza 120 mm na vodilu.**
- **Optimalno za rezanje vezanih panelov, trapezne pločevine, kabelskih kanalov, jeklenih cevi, železa in nž-kovin, kompozitnih materialov itd. do debeline 12 mm.**
- **Zaprta izvedba preprečuje izmet odrezkov v uporabnika.**
- **Lahka izvedba iz magnezija – samo 8,4 kg.**

Obseg dobave:

Vklj. z 1 žaginim listom 84Z art. 078242 vel. 84.

Napotek:

Vodilo za 078234 dobavljivo po ponudbi:
vodilo 1400 mm za vel. 8320

vodilo 600–1200 mm za vel. 8230.

Krožna žaga za kovino DRY MITER Cutter 9410ND za natančne reze v mehke in občutljive materiale po ponudbi.

Tehnični opis

Omrežna frekvenca	50 Hz
Oznaka proizvajalca	8320
Maksimalna globina reza 90°	120 mm
Ø lista za žago	320 mm
Masa	8,4 kg
Maksimalno število vrtljajev	1700 min ⁻¹
Omrežna napetost	230 V
Poraba moči	1800 W
Napajanje	Omrežno napajanje
Pakiranje	Transport case
Vrsta izdelka	Žaga

Pribor

Montažno stojalo za art. 078231 Tip 600526	078238 600526
List krožne žage iz karbidne trdine Drytec® Ø 320 × 25,4 mm Število zob 84	078242 84
List krožne žage iz karbidne trdine Drytec® Ø 320 × 25,4 mm Število zob 72	078242 72