

**Garant****Rezkalna obračalna ploščica Ø 8 mm, Tip: ALU****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	212708 ALU
GTIN	4045197761514
Razred artikla	21A

**Opis****Izvedba:**

**Podrobne orientacijske vrednosti najdete v priročniku za odrezovanje GARANT art. 110020.**

· **Natančnost radija, krožnega teka in zamenjave:  $\pm 0,015$  mm.**

**Uporaba:**

Torusne ploščice z zaobljenim vogalom rezila. Za zmanjšanje rezalne sile in vibracij.

**Tehnični opis**

Tip	ALUMINIJ
Zvrst	HU7810
Radij rezila	1 mm
Rezalni material	HM
Radij rezila R	1 mm
Podajanje $f_z$ v aluminij s kratkimi odrezki	0,15 mm
Podajanje $f_z$ v jeklo $< 1400$ N/mm <sup>2</sup>	0,15 mm

Število zamenljivih ploščic/rezil	1
Vrsta izdelka	Obračalne rezalne ploščice za rezkanje