

**Garant****Mini glava za ER-vpenjalne stročnice vitka, HSK-A 63 A = 100, za velikost ER-vpenjalnih stročnic: 20****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	305710 20
GTIN	4045197762559
Razred artikla	31A

**Opis****Izvedba:**

- **Vsa držala prenapeta (miren tek!).**
- **Z izvrtino za čip RFID/Balluff.**
- **Prehod je navrtan (= ER11).**
- **HSK-funkcijske površine obdelane.**

**Obseg dobave:**

Vklj. s finocentrirano hitrozatezno ER-mini matico art (G2,5/25000 min<sup>-1</sup>).

**Dodatni pribor:**

Cev za hladilno sredstvo art. 309880, nasadni ključ art. 309890, ER-vpenjalne stročnice art. 308881–309430, Vpenjalni ključ ER-mini art. 309740.

Strategija odrezovanja: HSC

Zunanji Ø D: 28 mm

Nadomestna ER-mini vpenjalna matica art. 309650: 20

**Tehnični opis**

za ER-vpenjalne stročnice	20 mm
Nadomestna ER-mini vpenjalna matica art. 309650	20
Zunanji Ø D	28 mm
Previsna dolžina A	100 mm

Uporabna dolžina $L_N$	66 mm
Vpenjalni $\varnothing D_1$	1-13 mm
Trn za rezkarje	HSK-A 63 A = 100
Standard vpenjalnega trna	DIN 69893
Standard vpenjalnega trna	ISO 12164-1
Oblika	A
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 2,5 pri 25000 min <sup>-1</sup>
Natančnost krožnega teka	≤ 3 μm
Strategija odrezovanja	HSC
Izvertina Balluffchip	da
Vrsta izdelka	Glave za vpenjalne stročnice

## Pribor

ER-vpenjalna stročnica Nazivni $\varnothing$ vpenjanja d 11 mm	308930 11
ER-vpenjalna stročnica Nazivni $\varnothing$ vpenjanja d 13 mm	308930 13
ER-vpenjalna stročnica Nazivni $\varnothing$ vpenjanja d 4 mm	308930 4
ER-vpenjalna stročnica Nazivni $\varnothing$ vpenjanja d 3 mm	308911 3
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni $\varnothing$ vpenjanja d 12 mm	308916 12
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni $\varnothing$ vpenjanja d 11 mm	308916 11
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni $\varnothing$ vpenjanja d 8 mm	308916 8
ER-vpenjalna stročnica Nazivni $\varnothing$ vpenjanja d 5 mm	308930 5
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni $\varnothing$ vpenjanja d 9 mm	308916 9
ER-vpenjalna stročnica Nazivni $\varnothing$ vpenjanja d 10 mm	308930 10
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni $\varnothing$ vpenjanja d 4 mm	308916 4

ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 2,5 mm	308911 2,5
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 7 mm	308911 7
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 10 mm	308916 10
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 3 mm	308916 3
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 5 mm	308916 5
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 9 mm	308930 9
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 7 mm	308916 7
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 7 mm	308930 7
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 6 mm	308930 6
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 12 mm	308930 12
Garnitura ER-vpenjalnih stročnic, 7-delna, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 mm s tesnilom	309018
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 1,5 mm	308911 1,5
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 2 mm	308930 2
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 4 mm	308911 4
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 1 mm	308911 1
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 8 mm	308930 8
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 6 mm	308916 6
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 8 mm	308911 8
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 5 mm	308911 5
ER-Mini-vpenjalna matica za ER 20	309650 20
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 3 mm	308930 3
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 10 mm	308911 10
Ključ za ER-mini matico za glave za ER-vpenjalne stročnice 20	309740 20
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 9 mm	308911 9
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 2 mm	308911 2

ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 1 mm	308930 1
Garnitura ER-vpenjalnih stročnic, 12-delna, 2-13 mm	309016
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 6 mm	308911 6