

**Garant****Držalo za zarezovalno struženje, desno, Velikost držala: 16mm****Podatki za naročanje**

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 273910 16     |
| GTIN                  | 4045197762979 |
| Razred artikla        | 21W           |

**Opis****Napotek:**

Za **desna držala** uporabite **desne ploščice**, za **leva držala** uporabite **leve ploščice**.

**Tehnični opis**

|                                  |                             |
|----------------------------------|-----------------------------|
| Celotna dolžina L                | 125 mm                      |
| Funkcijska širina L <sub>4</sub> | 20,2 mm                     |
| Prosta dolžina                   | 1,2 mm                      |
| Velikost držala                  | 16 mm                       |
| Vijak za obračalno ploščico      | 279815 13                   |
| Dolžina glave L <sub>1</sub>     | 21,4 mm                     |
| Vrsta uporabe                    | desno                       |
| z notranjim hlajenjem            | ne                          |
| možnost aksialnega zarezovanja   | ne                          |
| Vrsta izdelka                    | Držalo za zunanje struženje |

**Pribor**

|  |             |
|--|-------------|
| PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX15                          | 674248 TX15 |
| Vpenjalni vijak Tip 13   | 279815 13   |
| Momentni izvijačs skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm | 659957 500  |