

Garant**Nož za notranje struženje, desni, Ø držala DS: 32mm**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	273914 32
GTIN	4045197763143
Razred artikla	21W

Opis

Napotek:

Za **desna držala** uporabite **leve ploščice**, za **leva držala** uporabite **desne ploščice**.

Tehnični opis

Vijak za obračalno ploščico	279815 13
Srednji premik L_3	23 mm
Višina ploščice L_2	15 mm
Minimalni Ø predvrtanja D_{min}	40 mm
Celotna dolžina L	250 mm
Ø držala D_s	32 mm
Področje uporabe	Radialni notranji utori
Vrsta uporabe	desni
Vrsta izdelka	Nož za notranje struženje

Pribor

Vpenjalni vijak Tip 13	279815 13
	659957 500

Momentni izvijačs skalo, za zamenljiva stebla Maksimalni
vrtilni moment 500 cNm

PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX15

674248 TX15