

**Garant****Prerezan reducirni nastavek s hlajenjem, Ø 12 mm, Vpenjalni Ø D1: 3mm**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	302135 3
GTIN	4045197763198
Razred artikla	31G

## Opis

### Izvedba:

Z zarezami za hladilni kanal.

### Uporaba:

- Za vrtanje, povrtavanje, rezkanje in ostrenje orodja.
- Največja prilagodljivost zaradi zmanjšanja vpenjalnega premera.
- Najvišji vrtilni moment zagotavlja večji volumen odrezovanja kot pri neposrednem vpenjanju.
- Natančnost krožnega teka  $\pm 5 \mu\text{m}$  (natančnost sistema pri  $3 \times D$ ).
- Natančnost krožnega teka  $\pm 2 \mu\text{m}$  (za reducirno pušo).
- Možnost uporabe pri vseh običajnih hidravlično-razteznih vpenjalnih glavah.

### Primerno za:

Hidravlično-raztezna vpenjalna glava s Ø vpenjanja 12 mm.

## Tehnični opis

Vpenjalni Ø D <sub>1</sub>	3 mm
Celotna dolžina L	47 mm
Ø D	12 mm
Značilnost blagovnega imena	Ø 12 mm
Natančnost krožnega teka sistema	5 $\mu\text{m}$
Vrsta izdelka	Reducirna puša

