

Garant**Prerezan reducirni nastavek s hlajenjem, Ø 32 mm, Vpenjalni Ø D1: 16mm****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 302175 16 |
| GTIN | 4045197763297 |
| Razred artikla | 31G |

Opis**Izvedba:**

Z zarezami za hladilni kanal.

Uporaba:

- Za vrtanje, povrtavanje, rezkanje in ostrenje orodja.
- Največja prilagodljivost zaradi zmanjšanja vpenjalnega premera.
- Najvišji vrtilni moment zagotavlja večji volumen odrezovanja kot pri neposrednem vpenjanju.
- Natančnost krožnega teka $\pm 5 \mu\text{m}$ (natančnost sistema pri $3 \times D$).
- Natančnost krožnega teka $\pm 2 \mu\text{m}$ (za reducirno pušo).
- Možnost uporabe pri vseh običajnih hidravlično-razteznih vpenjalnih glavah.

Primerno za:

Hidravlično-raztezna vpenjalna glava s Ø vpenjanja 32 mm.

Tehnični opis

| | |
|----------------------------------|-----------------|
| Celotna dolžina L | 63,5 mm |
| Ø D | 32 mm |
| Vpenjalni Ø D ₁ | 16 mm |
| Značilnost blagovnega imena | Ø 32 mm |
| Natančnost krožnega teka sistema | 5 μm |
| Vrsta izdelka | Reducirna puša |

