

**Garant****CNMG 160612, Zvrst: HB7020**

### Podatki za naročanje

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 250170 HB7020 |
| GTIN                  | 4045197764041 |
| Razred artikla        | 21G           |

### Tehnični opis

|   |                         |
|---|-------------------------|
| Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo | 120 - 350 m/min         |
| Podajanje $f$                           | 0,2 - 0,5 mm/v          |
| Globina reza $a_p$                      | 0,5 - 8 mm              |
| Lomilec odrezkov                        | SM                      |
| Radij rezila                            | 1,2 mm                  |
| Zvrst                                   | HB7020                  |
| Glavna uporaba                          | P                       |
| Rezalni pogoji                          | rahlo prekinjen         |
| Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave     | Groba/gladilna obdelava |
| Rezalni material                        | HM                      |
| ISO-oznaka obračalne ploščice           | CNMG 160612             |

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Število zamenljivih ploščic/rezil | 4                                       |
| Toleranca                         | M                                       |
| Vrsta izdelka                     | Obračalna rezalna ploščica za struženje |