

JEPSON POWER

List krožne žage iz karbidne trdine Drytec® Ø 355 × 25,4 mm, Število zob: 60

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	078237 60
GTIN	4260052460160
Razred artikla	07E

Opis

Izvedba:

List krožne žage s karbidno trdino za natančne reze.

- **Varnost pri delu: tankostenski, z malo vibracij in zmanjšanim hrupom.**
- **Zelo dolga življenjska doba.**
- **Visoka kakovost rezov.**
- **Možnost petkratnega ostrenja.**
- **Univerzalna uporaba za jeklo, umetne mase in nž-kovine (ne art. 078236).**

Napotek:

Drugi specialni listi krožne žage, npr. za aluminij, INOX, so dobavljivi po ponudbi.

Tehnični opis

Število zob	60
Število zob optimizirano za	Debelina materiala 4–5 mm, mreža, aluminij
Širina reza B	2,2 mm
Primerne za	078231 vel. 9435

Primerno za material

za material s tankimi stenami

Vrsta izdelka

List krožne žage