

Garant**SNMM 150616, Zvrst: HB7020**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	251390 HB7020
GTIN	4045197764225
Razred artikla	21G

Opis

SNMM 150616 HB7020 Radij rezila: 1,6 mm
Zvrst: HB7020
Lomilec odrezkov: SR
Globina reza a_p : 2 - 12 mm
Podajanje f : 0,4 - 1,2 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 100 - 300 m/min

Tehnični opis

Lomilec odrezkov	SR
Podajanje f	0,4 - 1,2 mm/v
Glavna uporaba	P
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	100 - 300 m/min
Radij rezila	1,6 mm
Zvrst	HB7020
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen

Globina reza a_p	2 - 12 mm
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba obdelava
Rezalni material	Karbidna trdina
ISO-oznaka obračalne ploščice	SNMM 150616
Število zamenljivih ploščic/rezil	8
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje