

## Garant

**Glava za ER-vpenjalne stročnice, mini / vitka Oblika ADB, SK 40 A = 100, za velikost ER-vpenjalnih stročnic: 20**



## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	300650 20
GTIN	4045197762597
Razred artikla	31A

## Opis

### Izvedba:

- Vpenjalna matica je fino centrirana za HSC.
- ER11-prehod je navrtan. Držala prenapeta (miren krožni tek!).
- Standardno z izvrtino Balluffchip.

### Uporaba:

Za vpenjanje orodij s cilindričnim držalom po DIN 6499.

### Obseg dobave:

Vklj. High-Speed ER-mini matico art. 309650.

### Dodatni pribor:

ER-vpenjalne stročnice art. 308881–309434, ER-vpenjalni ključ art. 309740.

Pritezni čep (AB) art. 308600–308806. AB-vpenjalni ključ art. 308820; 308830.

Strategija odrezovanja: HSC

Vpenjalna širina: 1 - 13 mm

Zunanji Ø D: 28 mm

Primeren vpenjalni ključ art. 309740: 20

## Tehnični opis

Zunanji Ø D	28 mm
za ER-vpenjalne stročnice	20 mm
Previsna dolžina A	100 mm
Primeren vpenjalni ključ art. 309740	20

Vpenjalna širina	1 - 13 mm
Uporabna dolžina $L_N$	73 mm
Vpenjalni $\varnothing D_1$	1-13 mm
Trn za rezkarje	SK 40 A = 100
Standard vpenjalnega trna	ISO 7388-1
Oblika	ADB
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 2,5 pri 25000 min <sup>-1</sup>
Natančnost krožnega teka	≤ 3 μm
Strategija odrezovanja	HSC
Vrsta izdelka	Glave za vpenjalne stročnice

## Pribor

Momentni nastavek za pritezne čepe po ISO 7388 primerno za velikost strmega konusa 40	308812 40
ER-vpenjalna stročnica Nazivni $\varnothing$ vpenjanja d 1,5 mm	308911 1,5
ER-vpenjalna stročnica Nazivni $\varnothing$ vpenjanja d 4 mm	308911 4
Pritezni čep zatesnjen za strmi konus 40	308660 40
Momentni nastavek za ER-mini matico za glave za ER-vpenjalne stročnice 20	309745 20
ET-vpenjalne stročnice z radialno kompenzacijo, za vrтанje navojev in povrtavanje Nazivni $\varnothing$ vpenjanja d 3,5 mm	309446 3,5
Garnitura ER-vpenjalnih stročnic, 7-delna, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 mm s tesnilom	309018
ER-vpenjalna stročnica Nazivni $\varnothing$ vpenjanja d 9 mm	308911 9
Pritezni čep Hurco 45° z ujemom zatesnjen za strmi konus 40	308802 40
ET-vpenjalne stročnice z radialno kompenzacijo, za vrтанje navojev in povrtavanje Nazivni $\varnothing$ vpenjanja d 3 mm	309446 3
Pritezni čep zatesnjen, oblika B za strmi konus 40	308650 40
ER-vpenjalna stročnica Nazivni $\varnothing$ vpenjanja d 8 mm	308911 8

Pritezni čep 90° zatesnjen za strmi konus 40	308790 40
ET-vpenjalne stročnice z radialno kompenzacijo, za vrtanje navojev in povrtavanje Nazivni Ø vpenjanja d 7 mm	309446 7
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 10 mm	308930 10
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 7 mm	309406 7
Vpenjalni ključ za pritezne čepe DIN ISO 7388-1 (nekd. DIN 69872) primerno za velikost strmega konusa 40	308820 40
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 7 mm	308911 7
Pritezni čep 45° zatesnjen za strmi konus 40	308760 40
Pritezni čep, 18CrNiMo7 zatesnjen, oblika B za strmi konus 40	308615 40
Vpenjalni ključ za pritezne čepe ISO 7388 primerno za velikost strmega konusa 40	308830 40
Pritezni čep Form A za strmi konus 40	308600 40
Garnitura ER-vpenjalnih stročnic, 15-delna, 2-16 mm	309240
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 8 mm	308930 8
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 12 mm	308911 12
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 11 mm	308911 11
Pritezni čep 45° zatesnjen za strmi konus 40	308765 40
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 5 mm	308911 5
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 3 mm	308916 3
ET-vpenjalna stročnica za vrtanje navoja, z aksialno kompenzacijo Nazivni Ø vpenjanja d 4,5 mm	309428 4,5
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 2 mm	308911 2
Garnitura ER-vpenjalnih stročnic, 12-delna, 2-13 mm	309200
Pritezni čep Mori-Seiki, zatesnjen, oblika A (L1 = 26 mm) za strmi konus 40	308625 40
Pritezni čep zatesnjen za strmi konus 40	308635 40
Specialni pritezni čep, brez notranjega navoja zatesnjen za strmi konus 40	308700 40

ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 13 mm	308911 13
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 4,5 mm	309406 4,5
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 1 mm	308911 1
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 6 mm	309406 6
Specialni pritezni čep, z notranjim navojem za strmi konus 40	308740 40
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 8 mm	308916 8
Pritezni čep Mazak, oblika A za strmi konus 40M	308670 40M
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 9 mm	309406 9
Pritezni čep 90° zatesnjen za strmi konus 40	308795 40
ET-vpenjalne stročnice z radialno kompenzacijo, za vrtanje navojev in povrtavanje Nazivni Ø vpenjanja d 8 mm	309446 8
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 10 mm	308916 10
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 12 mm	308930 12
ET-vpenjalne stročnice z radialno kompenzacijo, za vrtanje navojev in povrtavanje Nazivni Ø vpenjanja d 2,8 mm	309446 2,8
ET-vpenjalne stročnice z radialno kompenzacijo, za vrtanje navojev in povrtavanje Nazivni Ø vpenjanja d 4 mm	309446 4
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 3 mm	308911 3
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 11 mm	308930 11
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 7 mm	308916 7
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 5 mm	308930 5
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 13 mm	308930 13
Pritezni čep zatesnjen, oblika B za strmi konus 40	308620 40
ER-vpenjalni ključ 1/2-colski utor za glave za ER-vpenjalne stročnice 40	309700 40
	308810 40

Momentni nastavek za pritezne čepe po DIN 69872  
primerno za velikost strmega konusa 40

ET-vpenjalna stročnica za vrтанje navoja, z aksialno kompenzacijo Nazivni Ø vpenjanja d 2,8 mm	309428 2,8
Pritezni čep Mori-Seiki, zatesnjen, oblika A za strmi konus 40	308630 40
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 6 mm	308911 6
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 2,5 mm	308911 2,5
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 10 mm	308911 10
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 9 mm	308916 9
Pritezni čep zatesnjen, oblika A za strmi konus 40	308610 40
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 6 mm	308930 6
ET-vpenjalna stročnica za vrтанje navoja, z aksialno kompenzacijo Nazivni Ø vpenjanja d 3,5 mm	309428 3,5
ET-vpenjalne stročnice z radialno kompenzacijo, za vrтанje navojev in povrtavanje Nazivni Ø vpenjanja d 4,5 mm	309446 4,5
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 6 mm	308916 6
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 3,5 mm	309406 3,5
Pritezni čep Hurco 45° s 4-mm izvrtino in ujemom zatesnjen za strmi konus 40	308801 40
Pritezni čep 60° zatesnjen za strmi konus 40	308785 40
Specialni pritezni čep, brez notranjega navoja zatesnjen za strmi konus 40	308720 40
Pritezni čep Oblika B za strmi konus 40	308640 40
Pritezni čep Hurco 90°, z ujemom zatesnjen za strmi konus 40	308806 40
Ključ za ER-mini matico za glave za ER-vpenjalne stročnice 20	309740 20
ER-vpenjalni ključ za glave za ER-vpenjalne stročnice 40	309680 40
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 5 mm	308916 5

ET-vpenjalna stročnica za vrтанje navoja, z aksialno kompenzacijo Nazivni Ø vpenjanja d 7 mm	309428 7
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 4 mm	308916 4
Garnitura ER-vpenjalnih stročnic, 12-delna, 2-13 mm	309016
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 8 mm	309406 8
ET-vpenjalne stročnice z radialno kompenzacijo, za vrтанje navojev in povrtavanje Nazivni Ø vpenjanja d 6 mm	309446 6
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 3 mm	308930 3
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 4 mm	308930 4
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 4 mm	309406 4
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 11 mm	308916 11
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 10 mm	309406 10
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 9 mm	308930 9
ET-vpenjalne stročnice z radialno kompenzacijo, za vrтанje navojev in povrtavanje Nazivni Ø vpenjanja d 5 mm	309446 5
ET-vpenjalna stročnica za vrтанje navoja, z aksialno kompenzacijo Nazivni Ø vpenjanja d 6 mm	309428 6
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 12 mm	308916 12
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 7 mm	308930 7
Pritezni čep, 18CrNiMo7 Form A za strmi konus 40	308605 40
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 1 mm	308930 1
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 2 mm	308930 2