



## Orodje za rebričenje desno, Velikost držala: 12mm



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	290000 12
GTIN	4030741659645
Razred artikla	29H

### Opis

#### Izvedba:

#### Zgornji rob držala = višina konice

Na držalu je vijak za korekcijo prostega kota.

Tekalna os iz karbidne trdine za večjo odpornost proti obrabi.

**Zatič na klik:** za hitrejšo, enostavnejšo in zanesljivo zamenjavo rebrastih kolesc.

### Tehnični opis

Delovno območje	3 - 50 mm
Širina držala	12 mm
Višina držala	12 mm
za širino rebrastega kolesca b	4 mm
za $\emptyset$ izvrtine rebrastega kolesca $d_2$	4 mm
za $\emptyset$ rebrastega kolesca $d_1$	15 mm
za $\emptyset$ rebrastega kolesca $d_1$	10 mm
Os	299910 1
za rebrast profil	RGV30° 1×GE30°
za rebrast profil	RGE30° 1×GV30°
za rebrast profil	RBR 1×BL
za rebrast profil	RBL 1×BR

za rebrast profil	RAA 1×AA
Vrsta izdelka	Orodja za rebričenje

---

## Pribor

Os iz karbidne trdineHM Tip 1	299910 1
-------------------------------	----------