



Orodje za rebričenje desno, Velikost držala: 16mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	290000 16
GTIN	4030741659652
Razred artikla	29H

Opis

Izvedba:

Zgornji rob držala = višina konice

Na držalu je vijak za korekcijo prostega kota.

Tekalna os iz karbidne trdine za večjo odpornost proti obrabi.

Zatič na klik: za hitrejšo, enostavnejšo in zanesljivo zamenjavo rebrastih kolesc.

Tehnični opis

Širina držala	16 mm
Delovno območje	3 - 50 mm
za \emptyset izvrtine rebrastega kolesca d_2	4 mm
Višina držala	16 mm
Os	299910 2
za \emptyset rebrastega kolesca d_1	15 mm
za \emptyset rebrastega kolesca d_1	10 mm
za širino rebrastega kolesca b	4 mm
za rebrast profil	RGV30° 1×GE30°
za rebrast profil	RGE30° 1×GV30°
za rebrast profil	RBR 1×BL
za rebrast profil	RBL 1×BR

za rebrast profil	RAA 1×AA
Vrsta izdelka	Orodja za rebričenje

Pribor

Os iz karbidne trdineHM Tip 1	299910 1
-------------------------------	----------