



Orodje za rebričenje ECO univerzalni, Velikost držala: 20 mm



Podatki za naročanje

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 290040 20 |
| GTIN | 4030741290282 |
| Razred artikla | 29I |

Opis

Izvedba:

Modularna sestava: univerzalna uporaba kot leva in desna različica.

za rebrast profil: RAA 2×AA

za \varnothing rebrastega kolesca d_1 : 20 mm

za širino rebrastega kolesca b : 8 mm

za \varnothing izvrtine rebrastega kolesca d_2 : 6 mm

Delovno območje: 10 - 80 mm

Os: 299911 3

Tehnični opis

| | |
|--|-----------------|
| Višina držala | 20 mm |
| Širina držala | 20 mm |
| Os | 299911 3 |
| za \varnothing rebrastega kolesca d_1 | 20 mm |
| za širino rebrastega kolesca b | 8 mm |
| za \varnothing izvrtine rebrastega kolesca d_2 | 6 mm |
| Delovno območje | 10 - 80 mm |
| Smer rezanja | leva in desna |
| za rebrast profil | RGE45° BL/BR45° |
| za rebrast profil | RGE30° BL/BR30° |

| | |
|-------------------|----------------------|
| za rebrast profil | RAA 2xAA |
| Vrsta izdelka | Orodja za rebričenje |

Pribor

| | |
|--|------------|
| Os iz HSS z ravno površino | 290305 |
| Os iz HSS HSS Tip 3 | 299911 3 |
| Garnitura orodij za rebričenje ECO Tip SET | 290050 SET |