



Orodje za rebričenje z odvzemanjem univerzalno, Velikost držala: 16mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	290210 16
GTIN	4030741409523
Razred artikla	29H

Opis

Izvedba:

Modularna sestava: univerzalna uporaba kot leva in desna različica.

Tekalna puša iz karbidne trdine za večjo odpornost proti obrabi.

Hitro nastavljanje orodja s pomočjo nastavitvenega vretena.

Prednosti:

- **Manjše vibracije**
- **Skala za nastavljanje in nastavitveno vreteno s sinhroniziranim pogonom za nastavitev \emptyset obdelovanca.**
- **Krajši čas opremljanja in s tem manjši stroški na kos.**
- **Korekcija prostega kota rebrastih kolesc.**
- **Večja odpornost proti obrabi zaradi posebnega kaljenja površine.**
- **Za večje hitrosti podajanja in večje rezalne hitrosti.**

Tehnični opis

Višina držala	16 mm
Delovno območje	3 - 50 mm
Širina držala	16 mm
Tekalna puša iz karbidne trdine, pokrivna ploščica, vijak	299920 5
za \emptyset izvrtine rebrastega kolesca d_2	8 mm
za \emptyset rebrastega kolesca d_1	15 mm

za širino rebrastega kolesca b	4 mm
Smer rezanja	leva in desna
za rebrast profil	RGE45° BL/BR15°
za rebrast profil	RGE30° 2×AA
Vrsta izdelka	Orodja za rebričenje

Pribor

Garnitura nadomestnih delov (3-delna), tekalna puša iz karbidne trdine, pokrivna ploščica, vijak Tip 5	299920 5
--	----------