



Orodje za rebričenje z odvzemanjem ECO univerzalno, Velikost držala: 20 mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	290241 20
GTIN	4030741303135
Razred artikla	29H

Opis

Izvedba:

Na držalu je vijak za korekcijo prostega kota.

Modularna sestava: univerzalna uporaba kot leva in desna različica. Nastavitev \emptyset za izdelavo s skalo za nastavljanje.

za \emptyset rebrastega kolesca d_1 : 25 mm

za širino rebrastega kolesca b : 6 mm

za \emptyset izvrtine rebrastega kolesca d_2 : 8 mm

Delovno območje: 10 - 250 mm

Tekalna puša iz karbidne trdine, pokrivna ploščica, vijak: 299920 1

Tehnični opis

Višina držala	20 mm
Delovno območje	10 - 250 mm
Širina držala	20 mm
Tekalna puša iz karbidne trdine, pokrivna ploščica, vijak	299920 1
za \emptyset izvrtine rebrastega kolesca d_2	8 mm
za \emptyset rebrastega kolesca d_1	25 mm
za širino rebrastega kolesca b	6 mm

Smer rezanja	leva in desna
za rebrast profil	RGE45° BL/BR15°
za rebrast profil	RGE30° 2×AA
Vrsta izdelka	Orodja za rebričenje

Pribor

Garnitura nadomestnih delov (3-delna), tekalna puša iz karbidne trdine, pokrivna ploščica, vijak	290320
Garnitura nadomestnih delov (3-delna), tekalna puša iz karbidne trdine, pokrivna ploščica, vijak Tip 1	299920 1