

Garant**APHT 100302 FR, HU7815, Tip: ALU**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	215935 ALU
GTIN	4045197765482
Razred artikla	21A

Opis

Izvedba:

Čvrsta obračalna ploščica z izrazito pozitivno geometrijo in spiralno potekajočim rezalnim robom.

Napotek:

Orientacijske vrednosti veljajo za rezkarje art. 215800, 215803, 215850, 215853 in 215870.

Za $a_e = 0,3 \times D/a_{p \text{ maks.}} = 4,8 \text{ mm}$.

Tehnični opis

Tip	ALUMINIJ
Podajanje f_z na zob	0,12 mm
Radij rezila	0,2 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice	APHT 100302 FR
Zvrst	HU7815
Rezalni material	HM

Debelina plošče	3,5 mm
Vrsta izdelka	Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Al umetna masa	primerno	700 m/min	N
Al (kratki odrezki)	primerno	600 m/min	N
Al > 10% Si	primerno	400 m/min	N
CuZn	primerno	500 m/min	N
Grafit, GFK, CFK	primerno	400 m/min	N
mokro maks.	primerno		