

Yale

Verižno dvigalo VS III, Nosilnost: 0,25t



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	086020 0,25
GTIN	4025092665322
Razred artikla	08X

Opis

Izvedba:

Vsak verižni škripec je tovarniško preizkušen na preobremenitev, dobava z obratovalnimi navodili in zapisnikom o preizkusu.

Jeklena konstrukcija. Valjčni in kroglični ležaji na vseh rotirajočih delih. Z avtomatsko tlačno bremensko zavoro. Za 360° vrtljiv, kovan kavelj za obešanje bremena.

Napotek:

Nosilnost do 20 t, zbiralnik verige in zaščita pred preobremenitvijo po ponudbi.

Tehnični opis

Dvižna sila pri nazivnem bremenu	20 daN
Normalna višina dviga	3 m
Nosilnost	250 kg
Število verig	1
Masa	4,9 kg
Vrsta izdelka	Škripci

