

# Yale

## Električno verižno dvigalo CPVF VEGO, Tip: 0,25-8



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	086036 0,25-8
GTIN	2050001940469
Razred artikla	08Y

### Opis

#### Izvedba:

Električno verižno dvigalo s **kavljem za obešanje bremena**, v robustni in zanesljivi izvedbi. Vgrajeni **končni stikali** za najvišji in najnižji položaj kavlja podaljšujeta življenjsko dobo drsne sklopke, motorja in ohišja. Pogonska skupina 1 Am, trajanje vklopa 50 % pri neki hitrosti, standardna 3-fazna obratovalna napetost (400 V/50 Hz). Povečana varnost obratovanja zaradi nizke krmilne napetosti 42 V, pokrov krmilnega stikala ima stopnjo zaščite IP65, motorji pa IP55. Z dvema hitrostma (fini dvig).

#### Funkcija:

**IP55:** Obstajajo zaščita proti curku vode z vseh smeri, zaščita pred odlaganjem prahu v notranjosti (zaščita proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem. (Velja za motor).

**IP65:** Obstajajo zaščita proti curku vode z vseh smeri, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem. (Velja za krmilno stikalo).

#### Napotek:

Izvedbe z 2 hitrostma (fino dviganje), druge višine dviga, podvozje, skladiščenje verige, radijski oddajnik in različica 230 V na zahtevo.

### Tehnični opis

Normalna višina dviga	3 m
Nosilnost	250 kg
Število verig	1
Hitrost dviganja	8 m/min
Hitrost dviganja	2 m/min
Masa	18 kg
Vrsta IP-zaščite	IP 55
Vrsta IP-zaščite	IP 65
Vrsta izdelka	Dvigala