

**HOLEX®****CNMG 09T304 10-delna garnitura, Zvrst: HBX130****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	250244 HBX130
GTIN	4045197766694
Razred artikla	22D

**Opis**

CNMG 09T304 10-delna garnitura HBX130 Zvrst: HBX130

Lomilec odrezkov: MM

Globina reza  $a_p$ : 0,5 - 6 mmPodajanje  $f$ : 0,05 - 0,55 mm/vHitrost rezanja  $v_c$  za glavno uporabo: 60 - 200 m/min**Tehnični opis**

Lomilec odrezkov	MM
Glavna uporaba	M
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	60 - 200 m/min
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Zvrst	HBX130
Radij rezila	0,4 mm
Globina reza $a_p$	0,5 - 6 mm

Podajanje f	0,05 - 0,55 mm/v
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	Karbidna trdina
Serijska	Nož za notranje struženje
Serijska	Držalo za zunanje struženje eco-QT/eco
Serijska	Držalo za zunanje struženje
Serijska	Držalo za zunanje struženje QuickTurn
Serijska	Rezalna glava
ISO-oznaka obračalne ploščice	CNMG 09T304
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Razvrstitev obračalnih rezalnih ploščic	nevtralna