

Garant**Vijačni adapter za nakrčevanje vitek, Navoj M × vpenjalni Ø D1: M12X12****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	301397 M12X12
GTIN	4045197767370
Razred artikla	31Z

Opis**Izvedba:**

Jeklo odporno proti visokim temperaturam, vgrajena možnost nastavljanja dolžine orodja, posebej ozka izvedba, za HSS in karbidno trdino.

Uporaba:

Prilagodljiva uporaba pri najvišjih zahtevah glede točnosti in kakovosti centriranja, npr. v kombinaciji s podaljški.

Tehnični opis

Zunanji Ø D	24 mm
Navoj M	M12
Ø D ₂	18 mm
Dolžina L	38 mm
Podaljšek Ø D ₃	23 mm
Vpenjalni Ø D ₁	12 mm
Previsna dolžina A	60 mm
maksimalni zatezni moment	60 Nm
z notranjim hlajenjem	da
Natančnost krožnega teka	≤ 3 µm
Vrsta izdelka	Reducirni trn

