

**Garant**
**Reducirna tulka za PSC-držalo, HSK-A 63, PSC notranje: 4**

**Podatki za naročanje**

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 306975 4      |
| GTIN                  | 4045197768933 |
| Razred artikla        | 31Z           |

**Opis**
**Izvedba:**

Brušeni znotraj in zunaj. Notranji navoj, ki je v vpenjalnem trnu PSC predviden za cev za hladilno sredstvo, se privije s cilindričnim vijakom v adapterju. Vpenjalni vijak je prevrtan, zato je sistem primeren za notranje hlajenje. Standardno z izvrtino Balluffchip.

**Uporaba:**

Za prilagoditev iz HSK-A na PSC.

**Primerno za :**

Vpenjalni trni za orodja s **poligonskim držalom (PSC) ISO 26623-1**.

**Dodatni pribor:**

Cev za hladilno sredstvo art. 309880, nasadni ključ art. 309890.

Previsna dolžina A: 80 mm

Zunanji Ø D: 40 mm

L<sub>1</sub>: 54 mm

**Tehnični opis**

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Zunanji Ø D               | 40 mm       |
| Previsna dolžina A        | 80 mm       |
| L <sub>1</sub>            | 54 mm       |
| Trn za rezkarje           | HSK-A 63    |
| Standard vpenjalnega trna | ISO 26623-2 |

|  |                                  |
|--|----------------------------------|
| Standard vpenjalnega trna                    | ISO 12164-1                      |
| Standard vpenjalnega trna                    | DIN 69893                        |
| Oblika                                       | A                                |
| z notranjim hlajenjem                        | da                               |
| Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 6,3 pri 8000 min <sup>-1</sup> |
| Natančnost krožnega teka                     | ≤ 3 μm                           |
| Vrsta izdelka                                | Adapter z vpenjalom              |