



## Kolesce za rebričenje PM, AA, Ø rebrastega kolesca $d_1$ × širina rebrastega kolesca $b$ /delitev zob: 20X8/1,0mm



### Podatki za naročanje

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Številka za naročanje | 290161 20X8/1,0 |
| GTIN                  | 4030741161834   |
| Razred artikla        | 29I             |

### Opis

#### Izvedba:

Odporno proti obrabi iz prašno barvane kovine (PM).

#### Napotek:

**Druge velikosti in profili so dobavljivi na zahtevo.**

### Tehnični opis

|   |              |
|---|--------------|
| Delitev zob                                   | 1            |
| Širino rebrastega kolesca $b$                 | 8 mm         |
| Ø izvrtine rebrastega kolesca $d_2$           | 6 mm         |
| Ø rebrastega kolesca $d_1$                    | 20 mm        |
| Izvedba nastavka za rebričenje<br>za standard | AA<br>DIN 82 |
| Rezalni material                              | PM           |

Vrsta izdelka

Orodja za rebričenje

## Uporabniški podatki

|                              | Primernost       | V <sub>c</sub> | ISO-oznaka |
|------------------------------|------------------|----------------|------------|
| Al umetna masa               | primerno         | 70 m/min       | N          |
| Al (kratki odrezki)          | primerno         | 35 m/min       | N          |
| Jeklo < 500 N/mm             | primerno         | 60 m/min       | P          |
| Jeklo < 750 N/mm             | primerno         | 45 m/min       | P          |
| Jeklo < 900 N/mm             | primerno         | 30 m/min       | P          |
| INOX < 900 N/mm <sup>2</sup> | primerno         | 50 m/min       | M          |
| INOX > 900 N/mm <sup>2</sup> | primerno         | 25 m/min       | M          |
| CuZn                         | primerno         | 65 m/min       | N          |
| Olje                         | primerno         |                |            |
| mokro maks.                  | pogojno primerno |                |            |
| mokro min.                   | pogojno primerno |                |            |

## Pribor

|   |           |
|---|-----------|
| Garnitura orodij za rebričenje ECO Tip 16 | 290050 16 |
| Garnitura orodij za rebričenje ECO Tip 20 | 290050 20 |