



**Kolesce za rebričenje PM, BL 30°, Ø rebrastega kolesca d<sub>1</sub> × širina rebrastega kolesca b/delitev zob: 15X4/0,6mm**



## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	290176 15X4/0,6
GTIN	4030741157899
Razred artikla	29I

## Opis

### Izvedba:

Odporno proti obrabi iz prašno barvane kovine (PM).

### Napotek:

**Druge velikosti in profili so dobavljivi na zahtevo.**

## Tehnični opis

Delitev zob	0,6
Ø izvrtine rebrastega kolesca d <sub>2</sub>	4 mm
Širino rebrastega kolesca b	4 mm
Ø rebrastega kolesca d <sub>1</sub>	15 mm
Izvedba nastavka za rebričenje za standard	BL 30° DIN 82
Rezalni material	PM

Vrsta izdelka

Orodja za rebričenje

**Uporabniški podatki**

	<b>Primernost</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-oznaka</b>
Al umetna masa	primerno	70 m/min	N
Al (kratki odrezki)	primerno	35 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	primerno	60 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	45 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	30 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	primerno	50 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	primerno	25 m/min	M
CuZn	primerno	65 m/min	N
Olje	primerno		
mokro maks.	pogojno primerno		
mokro min.	pogojno primerno		