

Garant**Predpovrtalo, DIN 1835 A, Nazivni Ø D: 17,8mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	236677 17,8
GTIN	4045197769206
Razred artikla	21S

Opis**Uporaba:**

Za povrtanje predhodno izvrtanih ali litih izvrtin na nazivni Ø, v kombinaciji z ekscentrično vpenjalno pušo art. 236679.

Za standardne ISO-obračalne rezalne ploščice CC..0602.

Napotek:

Ø predhodne izvrtine ne sme biti manjši od Ø d_{min} .

Tehnični opis

Celotna dolžina $L_{celotna}$	138 mm
Ø držala D_s h6	16 mm
Prevesna dolžina L_1	31 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269440 (8IP; 1,2 Nm)
Minimalni Ø d_{min}	16,8 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	260142 HB725
Območje nastavljanja z ekscentrično vpenjalno pušo	17,5 - 18,3 mm
primerna ekscentrična puša art. 236679	16
Število rezil Z	1
Nazivni Ø D	17,8
Kot konice	180 stopinj
Izvedba držala	DIN 1835 A

z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Sveder za obračalne ploščice

Pribor

PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP	674252 8IP
Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 1,2 Nm	211750 1,2