

**Garant**
**Predpovrtalo, DIN 1835 A, Nazivni Ø D: 28,8mm**

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	236677 28,8
GTIN	4045197769312
Razred artikla	21S

**Opis**
**Uporaba:**

Za povrtanje predhodno izvrtanih ali litih izvrtin na nazivni Ø, v kombinaciji z ekscentrično vpenjalno pušo art. 236679.

Za standardne ISO-obračalne rezalne ploščice CC..0602.

**Napotek:**

Ø predhodne izvrtine ne sme biti manjši od Ø d<sub>min</sub>.

**Tehnični opis**

Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269440 (8IP; 1,2 Nm)
Ø držala D <sub>s</sub> h6	20 mm
Prevesna dolžina L <sub>1</sub>	42 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	260142 HB725
Minimalni Ø d <sub>min</sub>	27 mm
Celotna dolžina L <sub>celotna</sub>	195 mm
Območje nastavljanja z ekscentrično vpenjalno pušo	28,5 - 29,3 mm
primerna ekscentrična puša art. 236679	20
Število rezil Z	1
Nazivni Ø D	28,8
Kot konice	180 stopinj
Izvedba držala	DIN 1835 A

z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Sveder za obračalne ploščice

---

## Pribor

Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 1,2 Nm	211750 1,2
PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP	674252 8IP