

Osnovno držalo za stružne nože Jeklo DM, 5×D, Sistem / Ø držala: DM/40**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	264910 DM/40
GTIN	4251414902107
Razred artikla	29E

Opis**Izvedba:**

S priključkom za hladilno sredstvo 1/8-27 NPT.

Napotek:

$D_{\min} = 1/2 \text{ } \varnothing \text{ držala} + H + \text{srednji premik rezalne glave } L_3$.

z notranjim hlajenjem: da

Sistem: DM

Celotna dolžina L: 328 mm

Montažni vijak: 269025 1

Tehnični opis

Ø držala	40 mm
Sistem	DM
Montažni vijak	269025 1
Visokotlačna priključna cev	269207
Povezovalni element za priključek za dovajanje hladilnega sredstva	269208
Celotna dolžina L	328 mm
Primerne obračalne rezalne glave	264838; 264839
Globina notranjega struženja do	5×D
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Osnovno držalo za stružne nože

Pribor

PrecisionBit za 6-kotnik, steblo E 6,3 6-kotnik 2 mm

674242 2

Momentni izvijač s skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm

659906 500