

Rezalna glava, leve, Sistem / velikost ploščice: QC/07**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260409 QC/07
GTIN	4251414902602
Razred artikla	29D

Opis**Izvedba:**

Zamenljive rezalne glave za **osnovna držala z dušenjem vibracij**.

Uporaba:

Funkcija dušenja vibracij do maksimalne previsne dolžine **14xD**.
z notranjim hlajenjem: da

Sistem: QC

ISO-oznaka zamenljive rezalne glave: SDUCR/L 0702

primerna obračalna rezalna ploščica: DC.. 0702..

primerno osnovno telo: 264900–264908

Minimalni Ø predvrtanja D_{min} : 24 mm

Srednji premik: 13 mm

Celotna dolžina: 21 mm

Tehnični opis

Celotna dolžina	21 mm
ISO-oznaka zamenljive rezalne glave	SDUCR/L 0702
Srednji premik	13 mm

Vijak za obračalno ploščico	269022 4
Minimalni Ø predvrtanja D_{min}	24 mm
Sistem	QC
primerno osnovno telo	264900–264908
primerna obračalna rezalna ploščica	DC.. 0702..
Velikost ploščice	7 mm
Serijska	Rezalna glava
Vrsta uporabe	leve
z notranjim hlajenjem	da

Pribor

Vpenjalni vijak	269407
Momentni izvijač s skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cN·m	659906 500
Vijačni nastavki Torx®, E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8