

Rezalna glava, desno, Sistem / velikost ploščice: DM/16**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	251410 DM/16
GTIN	4251414902817
Razred artikla	29D

Opis**Izvedba:**

Zamenljive rezalne glave za **osnovna držala z dušenjem vibracij**.

Uporaba:

Funkcija dušenja vibracij do maksimalne previsne dolžine **10xD**.

Refrigeración interior: sí

Through-coolant: yes

Sisäjähdytys: kyllä

Arrosage interne: oui

belső hűtés: igen

Passaggio interno per LR: sì

Sistem: DM

ISO-oznaka rezalne glave: DTUNR/L

primerna obračalna rezalna ploščica: TN.. 1604..

primerno osnovno telo: 264910–264922

Minimalni Ø predvrtanja D_{min} : 48 mm

Srednji premik: 27 mm

Celotna dolžina: 35 mm

Tehnični opis

Celotna dolžina	35 mm
primerno osnovno telo	264910–264922
Velikost ploščice	16 mm
Srednji premik	27 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	TN.. 1604..
ISO-oznaka rezalne glave	DTUNR/L
Minimalni \varnothing predvrtanja D_{min}	48 mm
Podložna ploščica	259033 4
Vijak za podložno ploščico	259027 1
Spona, vijak, O-obroč	259036 2
Sistem	DM
Serijska	Rezalna glava
Vrsta uporabe	desno
z notranjim hlajenjem	da

Pribor

Podložna ploščica	259226
Vijak za podložno ploščico	259611
Vpenjalni krak	259503