

**Rezalna glava, leve, Sistem / velikost ploščice: DM/16****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	251411 DM/16
GTIN	4251414902879
Razred artikla	29D

**Opis****Izvedba:**

Zamenljive rezalne glave za **osnovna držala z dušenjem vibracij**.

**Uporaba:**

Funkcija dušenja vibracij do maksimalne previsne dolžine **10xD**.

Refrigeración interior: sí

Through-coolant: yes

Sisäjähdytys: kyllä

Arrosage interne: oui

belső hűtés: igen

Passaggio interno per LR: sì

Sistem: DM

ISO-oznaka rezalne glave: DTUNR/L

primerna obračalna rezalna ploščica: TN.. 1604..

primerno osnovno telo: 264910–264922

Minimalni Ø predvrtanja  $D_{min}$ : 48 mm

Srednji premik: 27 mm

Celotna dolžina: 35 mm

**Tehnični opis**

ISO-oznaka zamenljive rezalne glave	DTUNR/L
Srednji premik	27 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	TN.. 1604..
Podložna ploščica	259033 4
Spona, vijak, O-obroč	259036 6
primerno osnovno telo	264910–264922
Velikost ploščice	16 mm
Vijak za podložno ploščico	259027 1
Sistem	DM
Minimalni $\varnothing$ predvrtanja $D_{min}$	48 mm
Celotna dolžina	35 mm
Serijska	Rezalna glava
Vrsta uporabe	leve
z notranjim hlajenjem	da

---

## Pribor

Vpenjalni krak	259508
Podložna ploščica	259226
Vijak za podložno ploščico	259611