

Osnovno držalo za stružne nože z dušenjem vibracij, 12×D, Sistem / Ø držala: QC/20



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	264906 QC/20
GTIN	4251414902282
Razred artikla	29E

Opis

Izvedba:

Držalo iz karbidne trdine.

S priključkom za hladilno sredstvo 1/8-27 NPT.

Obseg dobave:

Reducirni adapter – z G1/4 cole na G1/8 cole.

Napotek:

Ne vpenjajte na območju, ki je označeno z oznako S!

$D_{min} = 1/2 \text{ } \varnothing \text{ držala} + H + \text{ srednji premik rezalne glave}$

Profundidad de giro interior hasta: 12×D

Boring depth up to: 12×D

Sisäsorvaussyvyys enint.: 12×D

Profondeur de tournage intérieur jusqu'à: 12×D

Belső kiesztergálási mélység max.: 12×D

Profondità interna fino a: 12×D

Sistem: QC

Celotna dolžina $L_{celotna}$: 300 mm

območje S, ki ga ni mogoče odrezovati: 136,5 mm

priporočena dolžina odrezkov: 80 mm

Montažni vijak: 269025 2

Tehnični opis

Sistem	QC
Ø držala	20 mm
območje S, ki ga ni mogoče odrezovati	136,5 mm
Celotna dolžina $L_{celotna}$	300 mm

priporočena dolžina odrezkov	80 mm
Montažni vijak	269025 2
Globina notranjega struženja do	12×D
Nihanje	z dušenjem
z notranjim hlajenjem	da

Pribor

Momentni izvijač s skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cN·m	659906 500
Steblo s 6-kotno konico, steblo E 6,3 6-kotnik 2 mm	674242 2