

**Rezalna glava, leve, Sistem / velikost ploščice: QC/07****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260406 QC/07
GTIN	4251414902596
Razred artikla	29D

**Opis****Izvedba:**

Zamenljive rezalne glave za **osnovna držala z dušenjem vibracij**.

**Uporaba:**

Funkcija dušenja vibracij do maksimalne previsne dolžine **14xD**.  
z notranjim hlajenjem: da

Sistem: QC

ISO-oznaka zamenljive rezalne glave: SDQCR/L 0702

primerna obračalna rezalna ploščica: DC.. 0702..

primerno osnovno telo: 264900–264908

Minimalni Ø predvrtanja  $D_{min}$ : 24 mm

Srednji premik: 13 mm

Celotna dolžina: 20 mm

**Tehnični opis**

Velikost ploščice	7 mm
Minimalni Ø predvrtanja $D_{min}$	24 mm
Vijak za obračalno ploščico	269023 1

primerna obračalna rezalna ploščica	DC.. 0702..
ISO-oznaka zamenljive rezalne glave	SDQCR/L 0702
Celotna dolžina	20 mm
Sistem	QC
Srednji premik	13 mm
primerno osnovno telo	264900–264908
Serijska	Rezalna glava
Vrsta uporabe	leve
z notranjim hlajenjem	da

## Pribor

Vpenjalni vijak	269431
Momentni izvijač s skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cN·m	659906 500
Vijačni nastavki Torx®, E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8