



Digitalno pomično merilo ABS, Merilno območje: 200mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	412821 200
GTIN	4045197770257
Razred artikla	42A

Opis

Izvedba:

Velik, kontrasten digitalni prikazovalnik. Merilne površine so zelo fino lepene. Digitalno pomično merilo z **absolutnim merilom**, nastavljanje ničle ni potrebno. Elektronika se po pribl. 5 minutah samodejno izklopi in se ponovno vklopi s preprostim pomikom.

- **Zelo velika točnost zaradi steklenega merila.**
- **Elektronika je ločena od ohišja in vgrajena neposredno na drsni element. Merilna sila se prenese neposredno na merilni krak. Tako je pomično merilo manj podvrženo napakam in zagotavlja daljšo življenjsko dobo.**
- **Z robustnim kovinskim ohišjem.**

Obseg dobave:

Vklj. z baterijo št. izd. 081560 vel. CR2032.

Tehnični opis

Merilno območje	0 - 200 mm
Avtomatski izklop	da
Dolžina konic	50 mm
Globinski omejevalnik	kotno 3,7×1,3
Odčitavanje	0,0005 col
Material ohišja	Kovina
Standard	ISO 13385
Odčitavanje	0,01 mm

Preklop odčitavanja	mm / col
Z globinskim omejevalnikom	da
Kalibriranje	A1
Shranjevanje izmerjenih vrednosti	enkratna nastavitve ničelne točke
Število vključenih baterij	1
Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081560 CR2032
Napajanje	Baterijsko napajanje
Odstopanje meritve E MPE	$\pm 0,03$ mm
Merilno orodje	digitalno
Material	Plemenito jeklo, INOX
vse dele	kaljene
Pakiranje	čvrsta škatla
Vrsta izdelka	univerzalnih pomičnih meril

Storitve

Kalibriranje pomičnih meril/globinskih pomičnih meril maksimalno merilno območje 200 mm	021000 200
DAkkS-kalibriranje Pomična merila/globinska pomična merila maksimalno merilno območje 200 mm	021010 200

Pribor

Gumbasta/posebna baterija Tip baterij CR2032	081560 CR2032
Vijak za držalo za merilnik globine	412230
Vijak za držalo za merilnik globine	412236