

**Digitalno globinsko pomično merilo, Merilno območje: 300mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	418742 300
GTIN	4045197771209
Razred artikla	42A

Opis**Izvedba:**

Merilna vrednost je prikazana na dobro čitljivem prikazovalniku. Merilne površine so zelo fino lepane.

Obseg dobave:

Vključno z 1 baterijo art. 081560, vel. CR2032.

Dodatni pribor:

Dodatni merilni mostiček art. 418744.

Tehnični opis

Odčitavanje	0,01 mm
Preklop odčitavanja	0,0005 col
Dolžina mostička	100 mm
Preklop odčitavanja	0,01 mm
Kalibriranje	A1
Presek merilne letve	16×4 mm
Število vključenih baterij	1
Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081560 CR2032
Napajanje	Baterijsko napajanje
Odstopanje meritve E MPE	±0,04 mm
Standard	ISO 13385

Preklop odčitavanja	mm / cole
Shranjevanje izmerjenih vrednosti	enkratna nastavitev ničelne točke
Merilno orodje	digitalno
Material	Plemenito jeklo, INOX
vse dele	kaljene
Pakiranje	čvrsta škatla
Vrsta izdelka	Globinsko pomično merilo

Storitve

DAkS-kalibriranjePomična merila/globinska pomična merila maksimalno merilno območje 300 mm	021010 300
KalibriranjePomičnih meril/globinskih pomičnih meril maksimalno merilno območje 300 mm	021000 300

Pribor

Sprejemnik/vmesnik za tipkovnico USB Tip	498965
Priključni kabl tipko Data Tip D2	497100 D2
Gumbasta/posebna baterija Tip baterij CR2032	081560 CR2032
Sprejemnik / vmesnik za tipkovnico USB Tip	498975
Priključni kabel Tip D1	497080 D1
Priključni kabel Tip USB2	497080 USB2
Priključni kabl tipko Data Tip USB2	497100 USB2
Vijak za držalo za merilnik globine	412230
Oddajnik Tip S1	498966 S1
Priključni kabl tipko Data Tip D1	497100 D1
Priključni kabel Tip D2	497080 D2