

Garant

Ploščica za zarezovalno struženje Poravnalno struženje, HB7310, Širina zareze w: 4mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	273716 4
GTIN	4045197771377
Razred artikla	21L

Tehnični opis

Širina zareze w	4 mm
Toleranca širine zareze w	$\pm 0,04$ mm
Podajanje f	0,06 - 0,22 mm/v
Globina reza a_p	0,5 - 2 mm
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	HM
Glavna uporaba	N
Dodatna uporaba	Ti
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Zvrst	HB7310
Radij rezila R	0,2 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Profil rezalnih obračalnih ploščic	nevtralna

Vrsta izdelka

Obračalna rezalna ploščica
za zarezovalno struženje**Uporabniški podatki**

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Al umetna masa	primerno	350 m/min	N
Al (kratki odrezki)	primerno	350 m/min	N
Al > 10% Si	primerno	280 m/min	N
Ti > 850 N/mm ²	primerno	50 m/min	S
neprekinjeno	primerno		
neenakomerno	pogojno primerno		
mokro maks.	primerno		