

Garant**Držalo za zunanje struženje, levo, Velikost držala / ploščice: 32/19mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	250017 32/19
GTIN	4045197771995
Razred artikla	21T

Tehnični opis

Vijak za podložno ploščico	259025 12
Spona, vijak, vzmet	259035 7
primerna obračalna rezalna ploščica	CN.. 1906..
Funkcijska širina L ₄	40 mm
Velikost držala	32 mm
Velikost ploščice	19 mm
Podložna ploščica	259031 36
Dolžina glave L ₁	40 mm
ISO-oznaka držala	DCLNR/L 3232P19
Celotna dolžina L	170 mm
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	levo
z notranjim hlajenjem	ne
Nastavitveni kot κ	95 stopinj
Uporaba	Plano struženje
Uporaba	Vzdolžno struženje, zunanje

Vrsta izdelka

Držalo za zunanje struženje

Pribor

Podložna ploščica Tip 36

259031 36

PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX20

674248 TX20

Vijak za podložno ploščico 10-del. Tip 2

259026 2

Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebla
Maksimalni vrtilni moment 500 cNm

659957 500