

**Garant****Držalo za zunanje struženje, desno, Velikost držala / ploščice: 16/12mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260004 16/12
GTIN	4045197772527
Razred artikla	21T

**Tehnični opis**

Velikost ploščice	12 mm
Velikost držala	16 mm
ISO-oznaka držala	SCRCR/L 1616H12
Vijak za podložno ploščico	269013 5
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 16
Dolžina glave L <sub>1</sub>	20 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	CC.. 1204..
Celotna dolžina L	100 mm
Podložna ploščica	269005 6
Funkcijska širina L <sub>4</sub>	17 mm
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	desno
z notranjim hlajenjem	ne
Nastavitveni kot κ	75 stopinj
Uporaba	Vzdolžno struženje, zunanje
Uporaba	Plano struženje

## Podatkovni list

Uporaba	Plano struženje
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje

### Pribor

Garnitura vijakov za obračalne ploščice Tip 16	269028 16
Podložna ploščica Tip 6	269005 6
Vijak za podložno ploščico Tip 5	269013 5
PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus® 20IP	674252 20IP
Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659957 500