

Garant**Držalo za zunanje struženje, levi, Velikost držala / ploščice: 10/06mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260005 10/06
GTIN	4045197772565
Razred artikla	21T

Tehnični opis

Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 22
ISO-oznaka držala	SCRCR/L 1010E06
Velikost ploščice	6 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	CC.. 0602..
Funkcijska širina L ₄	11 mm
Celotna dolžina L	70 mm
Velikost držala	10 mm
Dolžina glave L ₁	10 mm
Serijska	QuickTurn
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	levi
z notranjim hlajenjem	ne
Nastavitveni kot κ	75 stopinj
Uporaba	Vzdolžno struženje, zunanje
Uporaba	Plano struženje
Uporaba	Plano struženje

Vrsta izdelka

Držalo za zunanje struženje

Pribor

PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Garnitura vijakov za obračalne ploščice Tip 22	269028 22
Momentni izvijačs skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659957 500