

Garant**Držalo za zunanje struženje, levi, Velikost držala / ploščice: 20/09mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260005 20/09
GTIN	4045197772596
Razred artikla	21T

Tehnični opis

Dolžina glave L ₁	18 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 2
Vijak za podložno ploščico	269013 2
primerna obračalna rezalna ploščica	CC.. 09T3..
Celotna dolžina L	125 mm
Funkcijska širina L ₄	22 mm
Velikost držala	20 mm
Velikost ploščice	9 mm
Podložna ploščica	269005 1
ISO-oznaka držala	SCRCL/L 2020K09
Serija	QuickTurn
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	levi
z notranjim hlajenjem	ne
Nastavitveni kot κ	75 stopinj
Uporaba	Vzdolžno struženje, zunanje

Uporaba	Plano struženje
Uporaba	Plano struženje
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje

Pribor

Podložna ploščica Tip 1	269005 1
PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Vijak za podložno ploščico Tip 2	269013 2
Garnitura vijakov za obračalne ploščice Tip 22	269028 22
Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659957 500