

LESSMANN[®]
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Ščetka za površino Jeklena žica 0,30 mm, Ø ščetke D1: 40mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	574750 40
GTIN	4017359028056
Razred artikla	57L

Opis**Izvedba:**Ščetke za površino z **držalom Ø 6 mm.****Uporaba:**

Na premih brusilnikih, strojih z upogljivo gredjo ali stacionarnih brusnih strojih. Za čiščenje in posnemanje zarobka malih do srednje velikih površin.

Tehnični opis

Maksimalno število vrtljajev	10500 min ⁻¹
Ø ščetke D ₁	40 mm
Debelina ščetin	0,3 mm
Dolžina ščetin H ₁	20 mm
Ø držala D _s	6 mm
Vrsta izdelka	Ravna ščetka