

**Garant****Orodni nosilec Tool-UNIT, za držala orodij: SK30****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	971000 SK30
GTIN	4045197773364
Razred artikla	91Q

**Opis****Izvedba:**

Orodni nosilci iz polipropilena, odpornega proti obrabi, z odložišči za orodje. Orodni nosilec je možno uporabiti kot samostojno enoto za transport in skladiščenje, primeren pa je tudi kot prilagodljiva komponenta za transportne vozičke, omare in regale za shranjevanje rezalnega orodja in nosilen letve za nosilce UNIT.

**Uporaba:**

Za obešanje na nosilno letev, profilno letev za transportne vozičke, omare za shranjevanje rezalnega orodja in letev Multifix.

Višina: 130 mm

Širina: 240 mm

Globina: 148 mm

Število odložišč za orodje: 8

Medosna razdalja A: 55 mm

Nosilnost: 20 kg

**Tehnični opis**

Število odložišč za orodje	8
Višina	130 mm

Nosilnost	20 kg
Širina	240 mm
Material	Polipropilen
Medosna razdalja A	55 mm
za držala orodij	SK 30
Globina	148 mm
Vrsta izdelka	Nosilni sistem za rezalno orodje