

**Viličasti ključ s polžem, nastavljiv s strani, Celotna dolžina: 305 mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	813940 305
GTIN	7314150191246
Razred artikla	83F

**Opis****Izvedba:**

Z ergonomičnim ročajem iz termoplastičnega elastomera. Položaj zeva 15°. Precizno kaljeni, obdelani za zaščito proti koroziji in kromirani. Merilna skala v mm na levi strani.

**Standard:**

**ISO 6787; ASME B107.8M-2003; UNE 16532**

maksimalni zev ključa: 39,5 mm

Celotna dolžina: 12 col

**Tehnični opis**

maksimalni zev ključa	39,5 mm
Celotna dolžina	12 col
celotna dolžina	305 mm
Masa	750 g
Standard	ASME B107.8M-2003
Standard	UNE 16532
Standard	ISO 6787
Položaj čeljusti	15 stopinj
Postopek izdelave	Precizno kaljeni, obdelani za zaščito proti koroziji
Material	Visokozmogljiva jeklena zlitina

Površina	kromirani
brez iskrenja	ne
Obrnljive čeljusti	ne
Skala	da
Funkcija raglje	ne
Prevleka ročajev	da