



Orodje za rebričenje z odvzemanjem ECO desno, Velikost držala: 20mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	290230 20
GTIN	4030741341816
Razred artikla	29H

Opis

Izvedba:

Na držalu je vijak za korekcijo prostega kota.

za rebrast profil: RAA 1×BR30°

za \varnothing rebrastega kolesca d_1 : 25 mm

za širino rebrastega kolesca b : 6 mm

za \varnothing izvrtine rebrastega kolesca d_2 : 8 mm

Delovno območje: 10 - 300 mm

Tekalna puša iz karbidne trdine, pokrivna ploščica, vijak: 299920 2

Tehnični opis

Višina držala	20 mm
Delovno območje	10 - 300 mm
Širina držala	20 mm
Tekalna puša iz karbidne trdine, pokrivna ploščica, vijak	299920 2
za \varnothing izvrtine rebrastega kolesca d_2	8 mm
za \varnothing rebrastega kolesca d_1	25 mm
za širino rebrastega kolesca b	6 mm
za rebrast profil	RAA 1×BR30°
Vrsta izdelka	Orodja za rebričenje

Pribor

Garnitura nadomestnih delov (3-delna), tekalna puša iz
karbidne trdine, pokrivna ploščica, vijak Tip 2

299920 2