

Garant**T-utorna matica z vpenjalnim vijakom, Širina utora B / debelina vpenjala S:
22/40 mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	360024 22/40
GTIN	2050001853974
Razred artikla	310

Opis**Izvedba:**

Cilindrični vijak z notranjim 6-kotnikom DIN912, razred trdnosti 12.9.

Navoj M: M20

Dolžina vpenjalnega vijaka: 55 mm

Tehnični opis

Navoj M	M20
Dolžina vpenjalnega vijaka	55 mm
Širina utora B	22 mm
Debelina vpetja S	40 mm
Serijska	ZeroClamp
Vrsta izdelka	Pribor za sistem vpenjanja z ničelno točko

