

Garant**T-utorna matica z vpenjalnim vijakom, Širina utora B / debelina vpenjala S:
22/50 mm**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	360024 22/50
GTIN	2050001854025
Razred artikla	310

Opis

Izvedba:

Cilindrični vijak z notranjim 6-kotnikom DIN912, razred trdnosti 12.9.

Navoj M: M20

Dolžina vpenjalnega vijaka: 65 mm

Tehnični opis

Dolžina vpenjalnega vijaka	65 mm
Navoj M	M20
Širina utora B	22 mm
Debelina vpetja S	50 mm
Serijska	ZeroClamp
Vrsta izdelka	Pribor za sistem vpenjanja z ničelno točko

